

DALLES

DALLE "OPTIMA"

9891



Code article	Epaisseur (mm)	R (m²·K/W)	Quantité
C120017001	24	0,75 - CERTITHERM	12
C120018001	41	1,25	8
C120019001	57	1,70	8
C120020001	70	2,10	6
C120024001	80	2,40 - CERTITHERM	TBD

CAVALIERS FIXATION DALLES

987

Permet de fixer solidement le tube sur la dalle. Utilisé en combinaison avec la dalle Optima



Code article	Quantité
C120005001	100

ACCESSOIRES

RETIFLUIDE 20 L

988

Additif - Liquide anti-gel prêt à l'emploi. Protection contre le gel et la corrosion. Ne pas ajouter d'eau.



Code article	Contenance	Quantité
C220001002	20 l	20

COUDE A 90°

9503

Pour guider le tube



Dimensions	Code article	Quantité
16-18	C250008001	20
20	C250007001	50
25-29	C250006001	50

ROULEAU AUTO ADHESIF

9872

Epaisseur : 6 mm. Profondeur : 150 mm. Couronne de 45 m



Dimensions	Code article	Quantité
45 m	9872616*	7 (315 mm)
45 m	9872815	6

*avec bavette

FIBRES ANTI-RETRAIT

9873

Additif - Sac de 600 g



Code article	Quantité
C220003001	1

NOTE

FACILITE DE POSE



Les dalles à plots OPTIMA sont la parfaite synthèse entre les différentes caractéristiques demandées par les installateurs pour ce type de dalle. Elle allie la résistance au piétinement à la facilité de pose : c'est la dalle « tout terrain » !