



## Collecteurs et accessoires

### > Collecteurs FITskin avec raccord instantané



Les collecteurs de COMAP, équipés du raccord instantané 'FITskin' unique et breveté pour raccordement sur tube MultiSKIN, combinent l'efficacité et la rigidité de montage. Cette nouvelle génération de collecteurs FITskin de COMAP est actuellement la plus rapide à installer sur le marché.

***Cette combinaison à succès est exclusivement garantie – garantie système décennale – avec le tube MultiSKIN en diamètre 16 mm (nu, sur rouleau, en longueurs de 5 m, gainé ou isolé).***

Pour réaliser le raccordement le tube doit toujours être coupé d'équerre et ensuite être calibré à l'aide de l'outil COMAP (code art. 11202B). L'opération suivante est le montage du raccord sur le tube. Le raccordement est terminé lorsque le tube apparaît dans la fenêtre de contrôle du raccord 'FITskin'.

***Aucun autre outil est nécessaire pour réaliser la connexion. Le raccord peut être démonté, sans endommager le tube ni le raccord, à l'aide de l'outil spécifique de démontage (code art. 4698100).***

#### Collecteurs en laiton profilé

##### 9800SC

Collecteur laiton prémonté à raccordement 1"

Dérivations équipées de robinets à tournant sphérique avec commande rouge et bleu.

Filetage intérieur (collecteur) x FITskin (dérivations).



Code article	Racc.	Dérivations	Cond. (Surcond.)
9800SC02	1" - 16x2 FITskin	2	1
9800SC03	1" - 16x2 FITskin	3	1
9800SC04	1" - 16x2 FITskin	4	1
9800SC05	1" - 16x2 FITskin	5	1
9800SC06	1" - 16x2 FITskin	6	1
9800SC07	1" - 16x2 FITskin	7	1
9800SC08	1" - 16x2 FITskin	8	1
9800SC09	1" - 16x2 FITskin	9	1
9800SC10	1" - 16x2 FITskin	10	1

#### Accessoires

##### SFS9810

Nipple de raccordement FITskin avec étanchéité par joint-torique

FITskin x filetage extérieur.

Pour dérivations des collecteurs en laiton profilé.



Code article	Dim.	Cond. (Surcond.)
981084	1/2" - 16x2	10 (150)

##### SFS698

Clef de démontage SARFITskin



Code article	Cond. (Surcond.)
4698100	1